

ERECTA BASIC SERIES

ベーシックシリーズ 移動ストレージユニット

そこにあるスペースが、収納スペースに早変わり。収納効率、作業効率を高めます。

限られたスペースを有効活用。簡単に設置でき、レイアウトも自由自在。
空間に溶け込むカラーバリエーションも豊富な収納ユニット。



定番色4色に加え、オーダー3色選択可能。空間にフィットするカラーを用意。

移動ストレージユニットは「働く場の隙間を埋める」



空いたスペースを有効活用したい。
そのスペースは目立つ場所だけ…。
オフィスの雰囲気は壊したくない…。



細かな医療資材を収納したい。
患者さんから見えるところで…。
清潔感のあるホワイト色で統一したい。

オフィスなどの空きスペースに簡単設置。



ボックスサイズ 幅345mm×奥行410mm×高さ265mm



シェルフ
金属製

ベシック
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ウッド
シェルフ

オプション
パーツ

ヴァンテージ
エディション
ワイヤーシェルフ

ヴァンテージ
エディション
ウッドシェルフ

ヴァンテージ
エディション
ソリッドシェルフ

ヴァンテージ
エディション
オプションパーツ

オーダー
シェルフ

カート

移動ストレージ
ユニット

ストレージユニットの3つの特徴

1 設置が簡単

施工が不要。延長やレイアウト変更も思いのまま。

Point 基本パーツはこれだけ



レールを組み合わせシェルフを乗せるだけの簡単構造。レールの延長も容易。施工は要らず、レイアウト変更も思いのまま。

Point レールは簡単に連結



基本レール 1 組 4 本を左右の端に置く。



両端の基本レールに延長レールを連結。玩具の鉄道樹脂製レールの様に、簡単にはめ込み連結可能。

2 高い作業性

シェルフを動かず固定し、作業がしやすいストッパー付き。滑らかに動きます。

Point ストッパーで固定



載せる・降るす作業時にシェルフを固定する、足で踏み込むストッパー付き。ストッパーは通路にはみ出さない安全設計。

Point 滑らかな動作




フロアカーペットなどの上にレールを乗せるため、車輪との摩擦が少なく、滑らかに動きます。

3 空間にフィットする

サイズも豊富。カラーも選択可能。調和する収納ユニット。

Point 選べるサイズ



- ①シェルフ奥行2サイズ選択
- ②間口方向は定番サイズ以外もオーダーシェルフも使用可能。
- ③ボールの高さはシェルフごとに異なっても使用可能(但しH1900mmまで)

Point 選べるカラー





空間にフィットするカラーを選択。人目に触れるオープンな場所でも違和感なく設置可能な収納ユニット。

移動ストレージユニットの選び方

Step1 レールの長さを決めます。右ページ「設置台数早見表」を参考にしてください。

- ① 両端・前後に基本レール(1本1,000mm×4本)設置をお願いします。
- ② 基本レールの間に必要な分の延長レール(500mm・750mm・1,000mm各前後2本1組)設置をお願いします。



基本レールセット 両端4本入り

移動ストレージユニットの両端レールセット。設置工事が不要。安全に配慮されたエンドストッパー付き。



品番	サイズ(全長)	入数	価格	重量(kg)	動荷重(kg)
B80SYEND	2000mm	4本1組入り	¥15,000	3.6	—

材質:アルミ エンドストッパー/樹脂
※全長(2000mm)は両端のレール(1000mm)を足した長さになります。
※レールとの摩擦で傷がつく恐れがあるため、フローリングなど傷がつきやすい床材での使用はお控えください。

延長レールセット 2本入り

移動ストレージユニットのレール拡張に。基本レールセットに追加することでレール幅を拡張すること可能です。



品番	サイズ(全長)	入数	価格	重量(kg)	動荷重(kg)
B20SYEX	500mm	2本1組入り	¥4,500	0.8	—
B30SYEX	750mm	2本1組入り	¥6,500	1.2	—
B40SYEX	1000mm	2本1組入り	¥8,000	1.6	—

材質:アルミ
※レールとの摩擦で傷がつく恐れがあるため、フローリングなど傷がつきやすい床材での使用はお控えください。

Step2 シェルフの奥行=スライドローラーのサイズを決めます。右ページ「設置台数早見表」を参考にしてください。



奥行450mm・600mm用から選択

スライドローラー 2台セット

シェルフとレールを組み合わせて移動棚に。奥行450・600mm用シェルフに対し間口は全てのサイズに対応します。




品番	サイズ(奥行)	入数	価格	重量(kg)	動荷重(kg)
B18SYRL	450mm用	2台1組入り	¥14,000	1.0	150kg
B24SYRL	600mm用	2台1組入り	¥16,000	1.6	150kg

材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 本体内側ストッパー部/樹脂

※レール設置後の移動ユニットの全高は、ボール実寸に+50mmとなります。


Step3 シェルフ間口・高さ・色を決めます。右ページ「設置台数早見表」を参考にしてください。



②シェルフ
間口定番サイズ
及びオーダーサイズ
選択可能




定番色から選択




オーダー色から選択

内のカラーはサイズのオーダーが可能 **P.142**




ボールの高さは統一せず、使用可能。
ユニット上の天井の高さが異なる場所もスペースの有効活用が可能です。
ボールの高さは1900mm以下にてご使用ください。

移動ストレージユニット 設置台数早見表



通路幅の算出方法



以上①②③をレール全長から差し引いたものが通路幅となります。

シェルフ幅900mm・高さH1900/6段 価格表

レール全長 (mm)	ユニット構成 シェルフ幅900mm・高さH1900/6段クローム・ホワイト・ブラック・ヴィンテージ	奥行450mm用		奥行600mm用	
		設置台数	通路幅 (mm)	設置台数	通路幅 (mm)
2000	基本レール(2000mm)	3	約462	—	—
	ユニット合計 希望小売価格	¥207,600			
2500	基本レール+延長レール1組(500mm×1)	4	約456	—	—
	ユニット合計 希望小売価格	¥276,300			
2750	基本レール+延長レール1組(750mm×1)	4	約706	3	約742
	ユニット合計 希望小売価格	¥278,300		¥243,500	
3000	基本レール+延長レール1組(1000mm×1)	5	約470	3	約992
	ユニット合計 希望小売価格	¥344,000		¥245,000	
3250	基本レール+延長レール2組(750mm×1/500mm×1)	5	約700	3	約1222
	ユニット合計 希望小売価格	¥347,000		¥248,000	
3500	基本レール+延長レール2組(1000mm×1/500mm×1)	6	約464	4	約836
	ユニット合計 希望小売価格	¥412,700		¥323,500	
3750	基本レール+延長レール2組(1000mm×1/750mm×1)	6	約714	4	約1086
	ユニット合計 希望小売価格	¥414,700		¥325,500	
4000	基本レール+延長レール2組(1000mm×2)	7	約478	5	約700
	ユニット合計 希望小売価格	¥480,400		¥401,000	

ベーシックシリーズ 移動ストレージユニット注意事項

- レールとの摩擦で傷がつく恐れがあるため、フローリングなど傷がつきやすい床材での使用はお控えください。
- ベーシックシリーズは屋内仕様となっております。屋外での使用はできません。
- 本製品の設置時は、スライドローラーと壁が緩衝する恐れがあるため、壁（巾木）から10cm以上離して設置いただくことをおすすめします。
- 転倒の恐れがあるためボールの規格サイズはH1900mm以下にてご使用ください。
- ユニットの全高は、ボールの実寸に+47mmとなります。
- 移動ユニットを動かす際はゆっくり動かしてください。急に動かすと脱線・転倒する危険性があります。
- 積載量が増えると移動時に勢いがつくため、移動・停止の際は事故・怪我のないようご注意ください。
- 重量物はなるべく下の棚に載せるようにしてください。
- 移動ユニットをエンドストッパーに勢いよくぶつけると転倒の恐れがあります。またシェルフが外側へ傾き、壁などの破損の原因になります。
- 床が傾いた場所での使用は危険ですのでお控えください。
- 荷物を載せる、降ろす時は必ずストッパーをかけて行ってください。

関連製品



トップトラックシステム

より耐荷重を重視し、過酷な環境下での使用が必要な方は、「トップトラックシステム」をおすすめします。

P.203